


# POSCENTER SLIM 300 КЮ



Самые тонкие электронные весы для встройки в КСО, столы и кассовые боксы - глубина установки всего 42 мм



Определение массы взвешиваемого товара



Определение массы товара с учетом тары



Многократное тарирование



Установка нуля автоматически и вручную



Подключаются к ПК с операционными системами Windows, Linux, Android



Поддержка протокола POS2

## Технические характеристики

Модель весов	POSCENTER Slim 300 КЮ
Габариты платформы	325 мм x 275 мм
Габариты весов	325 мм x 275 мм x 41 мм
Дискретность версии 6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг) / 2 г (от 3 кг до 6 кг)
Дискретность версии 15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг) / 5 г (от 6 кг до 15 кг)
Дискретность версии 30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг) / 10 г (от 15 кг до 30 кг)
Min-Max предел взвешивания	0,02 кг - 6 кг (для 6-1.2) / 0,04 кг - 15 кг (для 15-2.5) / 0,1 кг - 30 кг (для 30-5.10)
Интерфейсы подключения	USB или RS, USB
Максимальная масса тары, кг	(0-80)% от НПВ
Тип дисплея оператора	LCD с подсветкой
Тип клавиатуры	Механическая
Питание, сетевой адаптер	50 ГЦ/220 В
Диапазон рабочих температур	-10°С..+40°С
Вес весов	6,5 кг

### Преимущества:

- Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке
- Повышенная надёжность micro USB разъёма: существенно уменьшен риск повреждения при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате
- Режим «Переподключение USB-соединения» активируется кнопкой «0» при выключении устройства, что позволяет восстановить связь после разрыва соединения
- Режим «Автоматическая перезагрузка USB-соединения» автоматически следит за стабильной работой USB и восстанавливает соединение при сбое передачи данных между весами и компьютером
- Широкий выбор модификаций, адаптированных под любые форматы бизнеса
- Проверка весов производится без необходимости извлекать их из бокса и без подключения внешнего индикатора или дисплея с помощью специальной утилиты. В этом случае для отображения результатов используется монитор подключенного к весам ПК либо монитор КСО
- Открытый протокол обмена для интеграции весов
- Удобство контроля целостности пломбы весов. Пломба размещена под металлической чашей весов, тогда как ранее размещалась на дне корпуса.



### Дополнительные опции к весам:

- Подключение индикатора ДП 1 или выносного дисплея ДП 2
- Кабель дисплея может быть увеличен до 2-х метров



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

**POS**CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ



POS  
CENTER